

IE-FC-SFP-CAB-DB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	FrontCom, Pojedyncza rama, Pokrywa z tworzywa sztucznego, Zamykany na klucz do szafy sterowniczej (blokada Daimler)
Nr zam.	2663190000
Typ	IE-FC-SFP-CAB-DB
GTIN (EAN)	4050118740998
Ilość	1 Szt.

IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	27,5 mm	Głębokość (cale)	1,083 inch
Wysokość	134 mm	Wysokość (cale)	5,276 inch
Szerokość	67 mm	Szerokość (cale)	2,638 inch
Grubość ścianki, min.	1 mm	Grubość ścianki, maks.	5 mm
Masa netto	323 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Dane ogólne

Materiał ramy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Materiał wieka	Poliwęglan (PC)
Rodzaj produktu	Pojedyncza rama, Pokrywa z tworzywa sztucznego, Zamykany na klucz do szafy sterowniczej (blokada Daimler)	Stopień ochrony	IP65, w stanie zamkniętym

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (DNV)	TAA000022B
----------------------	------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Designation key / Type key
Katalogi	Catalogues in PDF-format

IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Jednostka: mm

Wycięcie montażowe




Jednostka: mm

Rysunek wymiarowy



Jednostka: cale

Wycięcie montażowe



Jednostka: cale

IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wkrętaki z końcówką krzyżową, typu Pozidriv



Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, uchwyt zgodny z ISO 8764-PZ, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDK PZ1	Wersja
Nr zam.	9008530000	Wkrętak, Wkrętak
GTIN (EAN)	4032248056521	
Ilość	1 Szt.	

Narzędzie



- Zawór nadciśnieniowy zabezpieczający przed przeciążeniem
- Głowica cylindra pod kątem 90°
- Głowicę kątową można obrócić o 360°.
- Ergonomiczna rękojeść automatycznie wraca do pozycji wyjściowej.
- Dzięki rozdzieleniu na trzy części, odpady nie zakleszczają się.
- Praska hydrauliczna wykonana z wytrzymałego aluminium (lżejsza o ok. 40%)
- Stosowanie do blach ze stali nierdzewnej znacznie skraca żywotność.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-KO-HAT	Wersja
Nr zam.	1966810000	Przyrząd do wykonywania otworów w blasze
GTIN (EAN)	4032248659630	
Ilość	1 Szt.	

IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1736181044	ESG, Oznaczniki urządzeń x 20 mm, PA 66, Barwny: biały, wtykowy
GTIN (EAN)	4008190985950	
Ilość	200 Szt.	

Akcesoria do FrontCom Vario



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FC-PWPC	Wersja
Nr zam.	1450820000	FrontCom, Zabezpieczone przed dotknięciem
GTIN (EAN)	4050118255584	
Ilość	1 Szt.	

IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wkręta z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Wersja
Nr zam.	9009030000	Wkrętak, Wkrętak
GTIN (EAN)	4032248266944	
Ilość	1 Szt.	

Prostokątny stempel rozdzielający do FrontCom



Do wykonywania wycięć w szafach rozdzielczych
znakomicie nadają się narzędzia do wykrawania otworów
marki Weidmüller.

- dławnice kablowe PG
- dławnice kablowe M
- specjalne dławnice kablowe

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOK 52 X 91	Wersja
Nr zam.	2008410000	Przyrząd do wykonywania otworów w blasze
GTIN (EAN)	4050118394177	
Ilość	1 Szt.	

IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Neutralny podklejany



SM MultiCard jest oznaczniakiem do etykietowania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka się w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie taśmie samoprzylepnej. Indywidualne szyldy można tworzyć przy użyciu drukarki PrintJet PRO lub ploterów MCP Plus i MCP Basic lub systemów znakowania Plotter.

- Użytkownicy mogą szybko wykonywać szyldy dostosowane do indywidualnych potrzeb.
- Nie ma potrzeby magazynowania drogich, standardowych szyldów.
- Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
- Przy szczególnie wysokich wymaganiach polecamy folię ochronną ETO SM.
- Uchwyty można stosować do przycisków o średnicy 22 mm lub 30 mm, firm Siemens, ABB, Moeller i Télémecanique

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SM 27/18 K MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1707270000	SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 18 x 27 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190925116	
Ilość	80 Szt.	
Typ	SM 27/18 K MC NE GR	Wersja
Nr zam.	1073340000	SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 18 x 27 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248831425	
Ilość	80 Szt.	
Typ	SM 27/18 K MC NE SI	Wersja
Nr zam.	1713760000	SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 18 x 27 mm, srebrny
GTIN (EAN)	4008190331177	
Ilość	80 Szt.	