

**SAI-M12-KSC-20/22****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na nie-standardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złączy wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Wtyki męskie i gniazdo żeńskie do adaptowalnych podzespołów montażowych złączy M8, M12, M16 i 7/8" o wysokiej odporności konstrukcji, idealnych np. do zastosowań w budowie maszyn. Wtyki M12 są dostępne w 5 różnych systemach połączeń.

Złącze zaciskane cechuje się dużą niezawodnością działania. Przy takiej technice wykonywania połączeń przewodnik jest zaciskany w styku, a następnie mocowany w uchwycie. Połączenie między przewodem a zaciskiem zaprasowywanym jest odporne na drgania i zapewnia długoterminową stabilność.

Styki zaciskowe należy zamawiać oddzielnie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Styk, złącze męskie
Nr zam.	<a href="#">2664850000</a>
Typ	SAI-M12-KSC-20/22
GTIN (EAN)	4050118755220
Ilość	100 Szt.

## SAI-M12-KSC-20/22

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Masa netto	0,2 g
------------	-------

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	4	Materiał styków	Stop Cu
Powierzchnia styku	połączany	Przekrój przyłącza	AWG 20 - AWG 22
Przekrój przyłącza, maks.	0,518 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza, min.	0,326 mm <sup>2</sup>
Prąd znamionowy	7 A	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Stopień zanieczyszczenia	3		

## Dane ogólne

Liczba biegunów	4	złącze 1	M12 Contact
Przyłącze 2	Crimp	Materiał styków	Stop Cu
Powierzchnia styku	połączany		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**SAI-M12-KSC-20/22****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****...do M12**

Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	SAI-TMC-PD	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1381700000</a>	Narzędzie do zaciskania
GTIN (EAN)	4050118183856	
Ilość	1 Szt.	
Typ	SAI-TMCSK	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1381690000</a>	Narzędzie do zaciskania
GTIN (EAN)	4050118183870	
Ilość	1 Szt.	