

IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Machined precision crimp contacts for M12X

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Styk, złącze męskie
Nr zam.	2664880000
Typ	IE-PIC-M12X-P-22/26
GTIN (EAN)	4050118765342
Ilość	100 Szt.

IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	0,047 g
------------	---------

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	4	Materiał styków	stop miedzi, pozłacany
Przekrój przyłącza	AWG 22 - AWG 26	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0,14 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,34 mm ²	Prąd znamionowy	1 A
kodowanie	Kodowanie X		

Dane ogólne

Liczba biegunów	4	złącze 1	M12 Contact
Przyłącze 2	Crimp	Materiał styków	stop miedzi, pozłacany

Właściwości elektryczne

Rezystancja stykowa	≤ 10 mΩ
---------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



IE-PIC-M12X-P-22/26**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****...do M12**

Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-TMCSK	Wersja
Nr zam.	1381690000	Narzędzie do zaciskania
GTIN (EAN)	4050118183870	
Ilość	1 Szt.	