

SAI-M12-KBC-22/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na nie-standardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Wtyki męskie i gniazdo żeńskie do adaptowalnych podzespołów montażowych złączy M8, M12, M16 i 7/8" o wysokiej odporności konstrukcji, idealnych np. do zastosowań w budowie maszyn. Wtyki M12 są dostępne w 5 różnych systemach połączeń.

Złącze zaciskane cechuje się dużą niezawodnością działania. Przy takiej technice wykonywania połączeń przewodnik jest zaciskany w styku, a następnie mocowany w uchwycie. Połączenie między przewodem a zaciskiem zaprasowywanym jest odporne na drgania i zapewnia długoterminową stabilność.

Styki zaciskowe należy zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Styk, listwa z gniazdami
Nr zam.	2673730000
Typ	SAI-M12-KBC-22/24
GTIN (EAN)	4050118754599
Ilość	100 Szt.

SAI-M12-KBC-22/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	0,291 g
------------	---------

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Materiał styków	Stop Cu	Powierzchnia styku	połączany
Przekrój przyłącza	AWG 22 - AWG 24	Przekrój przyłącza, maks.	0,326 mm ²
Przekrój przyłącza, min.	0,205 mm ²	Prąd znamionowy	7 A
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Stopień zanieczyszczenia	3

Dane ogólne

złącze 1	M12 Contact	Przyłącze 2	Crimp
Materiał styków	Stop Cu	Powierzchnia styku	połączany

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format

SAI-M12-KBC-22/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****...do M12**

Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-TMC-PD	Wykonanie
Nr zam.	1381700000	Narzędzie do zaciskania
GTIN (EAN)	4050118183856	
Ilość	1 Szt.	
Typ	SAI-TMCSK	Wykonanie
Nr zam.	1381690000	Narzędzie do zaciskania
GTIN (EAN)	4050118183870	
Ilość	1 Szt.	