

TS TTB 6 RD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Złącze żeńskie do testowania służy do łączenia urządzeń testowych ze standardowym wtykiem 4.0 z szerokościami do 10 mm w zacisku. Złącza żeńskie do testowania są rozmieszczone pod kątem, dlatego wszystkie standardowe pomiary (nawet przylegające) mogą być wykonane w szerokości zacisku 8,1 mm. Po zainstalowaniu złącze żeńskie do testowania nie może zostać usunięte z aplikacji.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gniazdo (terminal), Głębokość: 51.3 mm
Nr zam.	2710510000
Typ	TS TTB 6 RD
GTIN (EAN)	4050118881073
Ilość	48 Szt.

TS TTB 6 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	51,3 mm	Głębokość (cale)	2,02 inch
Wysokość	9,4 mm	Wysokość (cale)	0,37 inch
Szerokość	6,3 mm	Szerokość (cale)	0,248 inch
Masa netto	1,1 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C	

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	wtykany	rodzaj montażu	Wtyk
--------------------	---------	----------------	------

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	czerwony
Klasa palności wg UL 94	V-0		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format

TS TTB 6 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



TS TTB 6 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

