

HDC XX6A02 OOXXXDM-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	
Nr zam.	2712681000
Typ	HDC XX6A02 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753028
Ilość	1 Szt.

HDC XX6A02 OOXXXDM-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Masa netto	2 300 g
------------	---------

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	100 m	Halogenki	bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-1
Materiał płaszczka	PUR	izolacja	PE
kolor płaszczka	zielony		

Dane ogólne

Długość kabla	100 m	Kategoria	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Liczba biegunów	8	Prąd znamionowy	0,5 A
Stopień zanieczyszczenia	2	Wersja przeciwna	otwarte
Wersja strony modułu	otwarte	Wytrzymałość izolacji	≥ 500 MΩ
napięcie znamionowe	100 V		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--