

**VP HEX M40 PA6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Mosiężne zaślepki, zamknięte, M 40 x 1,5, 18 mm, Poliamid 6 (PA 6)
Nr zam.	<a href="#">2715780000</a>
Typ	VP HEX M40 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805437
Ilość	10 Szt.

## VP HEX M40 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Wysokość	8,5 mm	Wysokość (cale)	0,335 inch
Szerokość	46 mm	Szerokość (cale)	1,811 inch
Długość	18 mm	Długość (cale)	0,709 inch
Średnica	53 mm	Grubość ścianki, min.	0,5 mm
Grubość ścianki, maks.	17 mm	Masa netto	0,024 g

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C... 100 °C
----------------------------	------------------

## Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	Normy	zgodnie z wymaganiami UL94 V-2
Stopień ochrony	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)	długość gwintu	18 mm
gwint (zewnątrzny)	M 40 x 1,5	moment dokręcający	6 Nm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	Poliamid 6 (PA 6)
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C
średnica pierścienia uszczelniającego	40 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05
ECLASS 14.0	27-14-08-05		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--