

BIT E6,3 PZ1X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem krzyżowym Typ Pozidriv PZ/DIN 5262,
chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Nasadka do wkrętaka, Długość końcówki: 70 mm, rozmiar końcówki rowek krzyżowy: 1
Nr zam.	2748960000
Typ	BIT E6,3 PZ1X70
GTIN (EAN)	4050118895155
Ilość	5 Szt.

BIT E6,3 PZ1X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2,756 inch
Masa netto	12 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	bit z końcówką z rowkiem krzyżowym ,Typ Pozidriv, rozm. 1
---------------	---

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	70 mm	Kształt	A 6,3 DIN 3126, Pozidrive
rozmiar końcówki rowek krzyżowy	1		

Wkrętak elektryczny

Ciężar	11,6 g
--------	--------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-03	ECLASS 12.0	21-04-42-03
ECLASS 13.0	21-04-42-03		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--