

BIT E6,3 PH1X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem krzyżowym Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Nasadka do wkrętaka, Długość końcówki: 70 mm, rozmiar końcówki rowek krzyżowy: 1
Nr zam.	2748980000
Typ	BIT E6,3 PH1X70
GTIN (EAN)	4050118895179
Ilość	5 Szt.

BIT E6,3 PH1X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2,756 inch
Masa netto	11,8 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	bit z końcówką z rowkiem krzyżowym ,Typ Phillips, rozm. 1
---------------	---

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	70 mm	Kształt	A 6,3 DIN 3126, rowek krzyżowy
rozmiar końcówki rowek krzyżowy	1		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-03	ECLASS 12.0	21-04-42-03
ECLASS 13.0	21-04-42-03		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--