

SDIK SLIM PH2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 2 mm, 100 mm, Grubość końcówki (A): 2
Nr zam.	2749660000
Typ	SDIK SLIM PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118896404
Ilość	1 Szt.

SDIK SLIM PH2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	215 mm	Szerokość (cale)	8,465 inch
Masa netto	90 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	izolowany wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym, Typ Phillips, rozm.2, SlimLine	Wykonanie	proste
---------------	--	-----------	--------

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	100 mm	Kształt	rowek krzyżowy, okrągły
Szerokość końcówki (B)	2 mm	rozmiar	2
rozmiar końcówki rowek krzyżowy	2		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--