

SDIS 0.4X2.0X60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 2 mm, Długość końcówki: 60 mm, Grubość końcówki (A): 0.4 mm
Nr zam.	2749780000
Typ	SDIS 0.4X2.0X60
GTIN (EAN)	4050118896527
Ilość	1 Szt.

SDIS 0.4X2.0X60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	164 mm	Szerokość (cale)	6,457 inch
Długość	165 mm	Długość (cale)	6,496 inch
Masa netto	40 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	wkrętak z izolacją VDE z końcówką do wkrętu z rowkiem 0,4x2,0x60	Wykonanie	proste
---------------	--	-----------	--------

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	60 mm	Grubość końcówki (A)	0,4 mm
Kształt	rowek	Szerokość końcówki (B)	2 mm
Typ ostrza	A		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--