

SDIS 1.2X6.5X150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 6.5 mm, Długość końcówki: 150 mm, Grubość końcówki (A): 1.2 mm
Nr zam.	2749860000
Typ	SDIS 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118897067
Ilość	1 Szt.

SDIS 1.2X6.5X150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	265 mm	Długość (cale)	10,433 inch
Masa netto	113 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	wkrętak z izolacją VDE z końcówką do wkrętu z rowkiem 1,2x6,5x150	Wykonanie	proste
---------------	---	-----------	--------

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	150 mm	Grubość końcówki (A)	1,2 mm
Kształt	rowek	Szerokość końcówki (B)	6,5 mm
Typ ostrza	B		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--