

## SDIK PH0 X 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 1000 V  
IEC 60900

Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym z izolacją VDE,  
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, uchwyt  
zgodny z ISO 8764-PH, rękojeść SoftFinish

## Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 0 mm, 60 mm, Grubość końcówki (A): 0
Nr zam.	<a href="#">2749880000</a>
Typ	SDIK PH0 X 60
GTIN (EAN)	4050118897081
Ilość	1 Szt.

**SDIK PH0 X 60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	165 mm	Szerokość (cale)	6,496 inch
Masa netto	40 g		

**Dane techniczne**

Opis artykułu	izolowany wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym, Typ Phillips, rozm.0	Wykonanie	proste
---------------	--	-----------	--------

**Narzędzia do skręcania**

Długość końcówki	60 mm	Kształt	Philips, okrągły
Szerokość końcówki (B)	0 mm	rozmiar	0
rozmiar końcówki rowek krzyżowy	0		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--