

SDIZ 0.8X4.0X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkrętak, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.8 mm
Nr zam.	2749990000
Typ	SDIZ 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118897296
Ilość	1 Szt.

SDIZ 0.8X4.0X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	210 mm	Szerokość (cale)	8,268 inch
Masa netto	45 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	wkrętak z izolacją VDE z końcówką czopową 0,8x4,0x100
---------------	---

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	100 mm	Grubość końcówki (A)	0,8 mm
Kształt	rowek		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--