

**APGPC 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Pokrywa (złącze)
Nr zam.	<a href="#">2762410000</a>
Typ	APGPC 6
GTIN (EAN)	4064675021414
Ilość	20 Szt.

**APGPC 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Głębokość	20 mm	Głębokość (cale)	0,787 inch
Wysokość	15,5 mm	Wysokość (cale)	0,61 inch
Szerokość	7,9 mm	Szerokość (cale)	0,311 inch
Masa netto	1 g		

**Temperatury**

długotrwała temperatura użytkowa, min.	-60 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C
--	--------	---	--------

**dane tworzywa**

Barwny	pomarańczowy	Klasa palności wg UL 94	V-0
--------	--------------	-------------------------	-----

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	/
------------	---

**Pobieranie**

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## APGPC 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

