

## IE-PI-RJ45-TH-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Wtyki RJ45 dla złączy wtykowych w wersji 1 / 4 / 5 / 14, HDC i skrzynek połączeniowych IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

### Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkład RJ45, wkładka wtyku RJ45 końcówka zaciskana, PROFINET
Nr zam.	<a href="#">2768720000</a>
Typ	IE-PI-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675024095
Ilość	10 Szt.

## IE-PI-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Masa netto	3,4 g
------------	-------

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

## Dane ogólne

złącze 1	Końcówka zaprasowywana	Przyłącze 2	RJ45
Opis artykułu	wkładka wtyku RJ45 końcówka zaciskana	Okablowanie	PROFINET
Barwny	inne	Średnica izolacji, min,	1,3 mm
Średnica izolacji, maks,	1,6 mm	Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0.57...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)	AWG 23...AWG 22	Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0.57...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)	AWG 23...AWG 22	Średnica płaszczka, maks.	7,5 mm
Ekranowanie	360°; obudowa dookoła	Stopień ochrony	IP67
Cykle wpinania	750		

## Standardy ogólne

Norma UL dot. akcesoriów komunikacyjnych	UL 1863	Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7
Stopnie ochrony IP	IEC 60529		

## Właściwości elektryczne

PoE / PoE+	zgodne z IEEE 802.3af	Rezystancja stykowa	≤ 10 mΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	≥ 1500 V AC/DC	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	≥ 1000 V AC/DC

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

## Ważna informacja

Informacje produktowe	Wtyki RJ45 dla złączy wtykowych w wersji 1 / 4 / 5 / 14 i HDC
-----------------------	---

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

**IE-PI-RJ45-TH-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)