

**CH-SMC-00.60-ECB180****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i urządzenie zabezpieczające przed przepięciami są połączone z wstępnie zmontowanymi zestawami przewodów jako zestaw typu punkt-punkt lub Y. Weidmüller oferuje odpowiednie rozwiązania przyłączeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE 0603. Wstępnie zmontowane kable zasilające z zabezpieczeniem przed przepięciami 6 kV dopełniają ofertę.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Złącze żeńskie, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
Nr zam.	<a href="#">2784110060</a>
Typ	CH-SMC-00.60-ECB180
GTIN (EAN)	4099986979093
Ilość	10 Szt.

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Masa netto	30,7 g
------------	--------

## Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	0,6 m	Ekranowane	Nie
Halogenki	Nie	Przekrój żyły	1,5 mm <sup>2</sup>
Zakres temperatur, stały	-40...90 °C	Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-25...90 °C
izolacja	PP	kabel materiał	PUR/ TPE
kolor płaszcza	szary	liczba żył	2
promień zgięcia min., ruchomy	5 x średnica kabla	promień zgięcia, min., ułożony na stałe	10 x średnica kabla
typ przewodu	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV	zakres temperatur, ruchomy, maks.	90 °C
zakres temperatur, ruchomy, min.	-25 °C	zakres temperatur, ułożony na stałe, maks.	90 °C
zakres temperatur, ułożony na stałe, min.	-40 °C	Średnica zewnętrzna	6.4 mm ± 0.25 mm

## Dane ogólne techniczne

Liczba biegunów	2	Prąd znamionowy	18,5 A
Stopień ochrony	IP20	Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
napięcie znamionowe	600 V		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--


**CH-SMC-00.60-ECB180**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy



### Rysunek szczegółowy

