

SCT 4.6/520**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Seria produktów Weidmüller ze stali nierdzewnej zawiera bardzo duży asortyment stalowych opasek kablowych do stosowania w warunkach ekstremalnego narażenia materiału, przy wysokich temperaturach lub silnym oddziaływaniu chemikaliów.

- stal nierdzewna AISI 316,
- idealne do stosowania na zewnątrz,
- odporne na promieniowanie i korozję,
- antymagnetyczne,
- nie są karbowane, dzięki czemu nie uszkadzają izolacji.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wykonanie | Opaska kablowa, 4,6 x 520 mm, stal nierdzewna 1.4404 (316 L), 778 N |
| Nr zam. | 2791420000 |
| Typ | SCT 4.6/520 |
| GTIN (EAN) | 4064675070948 |
| Ilość | 100 Szt. |

SCT 4.6/520

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość | 0,26 mm | Głębokość (cale) | 0,01 inch |
| Wysokość | 520 mm | Wysokość (cale) | 20,472 inch |
| Szerokość | 4,6 mm | Szerokość (cale) | 0,181 inch |
| Masa netto | 5,62 g | | |

Temperatury

| | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|-----|
| Zakres temperatury stosowania | -40...300 °C | Temperatura układania | -40 |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|-----|

materiał instalacyjny

| | | | |
|-----------------------------------|--------|---|--------------------------------|
| Halogenki | Nie | Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła) | 175 lbf |
| ponownie otwierana | Nie | tworzywo | stal nierdzewna 1.4404 (316 L) |
| wytrzymałość na rozciąganie | 778 N | zakres temperatur roboczych, maks. | 300 °C |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C | Średnica kabla, maks. | 150 mm |
| Średnica wiązki, maks | 150 mm | Średnica wiązki, min. | 20 mm |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |

Dopuszczenia

Dopuszczenia



| | |
|------------------------|------------|
| ROHS | Zgodny |
| UL File Number Search | Witryna UL |
| Nr certyfikatu (cULus) | E524836 |

Pobieranie

| | |
|----------|--|
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

SCT 4.6/520

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

