

SCT 7.9/680**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Seria produktów Weidmüller ze stali nierdzewnej zawiera bardzo duży asortyment stalowych opasek kablowych do stosowania w warunkach ekstremalnego narażenia materiału, przy wysokich temperaturach lub silnym oddziaływaniu chemikaliów.

- stal nierdzewna AISI 316,
- idealne do stosowania na zewnątrz,
- odporne na promieniowanie i korozję,
- antymagnetyczne,
- nie są karbowane, dzięki czemu nie uszkadzają izolacji.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Opaska kablowa, 7.9 x 680 mm, stal nierdzewna 1.4404 (316 L), 1112 N
Nr zam.	2791480000
Typ	SCT 7.9/680
GTIN (EAN)	4064675071006
Ilość	100 Szt.

SCT 7.9/680

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	0,26 mm	Głębokość (cale)	0,01 inch
Wysokość	680 mm	Wysokość (cale)	26,772 inch
Szerokość	7,9 mm	Szerokość (cale)	0,311 inch
Masa netto	11,8 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...300 °C	Temperatura układania	-40
-------------------------------	--------------	-----------------------	-----

materiał instalacyjny

Halogenki	Nie	Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła)	250 lbf
ponownie otwierana	Nie	tworzywo	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
wytrzymałość na rozciąganie	1 112 N	zakres temperatur roboczych, maks.	300 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Średnica kabla, maks.	200 mm
Średnica wiązki, maks	200 mm	Średnica wiązki, min.	20 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E524836

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

SCT 7.9/680

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

