

**US67-PLATE64-STD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Wiedza to potęga – dzięki naszym czujnikom przemysłowego IoT można rejestrować ważne dane dotyczące istniejących i nowych urządzeń w odniesieniu do zmiennych mechanicznych i elektrycznych. Dzięki temu zyskujesz cenne informacje, które mogą posłużyć do podejmowania ważnych decyzji dotyczących działania i konserwacji Twoich zakładów.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Płytki adaptacyjna
Nr zam.	<a href="#">2811910000</a>
Typ	US67-PLATE64-STD
GTIN (EAN)	4064675292975
Ilość	1 Szt.

**US67-PLATE64-STD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	64 mm	Głębokość (cale)	2,52 inch
Wysokość	11,5 mm	Wysokość (cale)	0,453 inch
Szerokość	64 mm	Szerokość (cale)	2,52 inch
Średnica	64 mm	Masa netto	132 g

**Temperatury**

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...85 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy	5...95 % wilgotności względnej, bez kondensacji		

**Dane ogólne**

Jest osprzętem	Tak
----------------	-----

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001068	ETIM 7.0	EC001068
ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ECLASS 9.1	19-15-07-90	ECLASS 10.0	19-15-07-90
ECLASS 11.0	19-17-03-04	ECLASS 12.0	19-17-03-04
ECLASS 13.0	19-17-03-04		

**Pobieranie**

Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Quick start guide – IS US67-PLATE64-STD</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## US67-PLATE64-STD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

