

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rozdzielacz H:

Wyposażony w cztery bieguny rozdzielacz H imponuje wszechstronnością oraz klasą ochrony IP68.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2819550000
Typ	RC D 4/4P
GTIN (EAN)	4064675591290

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 40 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	2	Materiał styków	Mosiądz
Powierzchnia styku	Mosiądz	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza, maks.	4 mm ²
Przekrój przyłącza, min.	0,5 mm ²	Przyłącze ekranu	Nie
Prąd znamionowy	17,5 A	Stopień ochrony	IP68
kodowanie	brak	napięcie znamionowe	450 V

Dane ogólne

Liczba biegunów	2	Liczba wejść	1
Liczba wyjść	3	Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów	Tak

Dane techniczne

Długość odizolowania	7 mm	Klasa palności wg UL 94	V-2
Materiał styków	Mosiądz	Powierzchnia styku	Mosiądz
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²
Przyłącze ekranu	Nie	Prąd znamionowy	17,5 A
Stopień ochrony	IP68	Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
kodowanie	brak	napięcie znamionowe	450 V

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

Data sporządzenia 23 maja 2024 21:13:14 CEST

Aktualizacja katalogu 18.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Złącza DC



Złącze DC:

Złącza okrągłe z rodziny DC charakteryzują się kompaktową konstrukcją. Dzięki temu można ich używać w wielu różnych zastosowaniach i branżach. Są one dostępne zarówno jako złącza męskie, jak i żeńskie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RC F P2 SP
Nr zam.	2903200000
GTIN (EAN)	4099986122376
Ilość	

Typ	RC M P2 SP
Nr zam.	2903190000
GTIN (EAN)	4099986122369
Ilość	

M20

Kołpaki ochronne odpowiednie dla rozwiązań FieldPower i rodziny WIPL z okrągłym łącznikiem



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PC RC F
Nr zam.	2833850000
GTIN (EAN)	4064675591412
Ilość	

Typ	PC RC M
Nr zam.	2820090000
GTIN (EAN)	4064675591405
Ilość	