

PZ 6 ROTO ADJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	0.14mm ² , 6mm ² , Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	2831380000
Typ	PZ 6 ROTO ADJ
GTIN (EAN)	4064675415909
Ilość	1 Szt.
części zamienne	2561810000 9202810000 9054820000 2566680000

PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0,866 inch
Wysokość	80 mm	Wysokość (cale)	3,15 inch
Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch
Masa netto	425 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	Praska	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--------	-----------	-------------------------------------

Opis styku

obszar zacisku, maks.	6 mm ²	obszar zacisku, min.	0,14 mm ²
rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	Średnica przewodu, maks. AWG	
			AWG 10
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 26		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe
-------------------------	-----------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

części zamienne

Akcesoria / części zamienne

**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE ES PZ 6 ROTO L
Nr zam.	2561810000
GTIN (EAN)	4050118570199
Ilość	1 Szt.
Typ	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L
Nr zam.	2566680000
GTIN (EAN)	4050118577105
Ilość	1 Szt.
Typ	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...
Nr zam.	9054820000
GTIN (EAN)	4032248109289
Ilość	1 Szt.

Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Wykonanie
Nr zam.	9202810000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4032248512577	
Ilość	1 Szt.	