

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
-

Dodatkowe cechy serii APG:

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	6mm ² , 400mm ²
Nr zam.	2853270000
Typ	APG 80
GTIN (EAN)	4064675477020
Ilość	1 Szt.

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	75 mm	Głębokość (cale)	2,953 inch
Wysokość	330 mm	Wysokość (cale)	12,992 inch
Szerokość	390 mm	Szerokość (cale)	15,354 inch
Masa netto	8 360 g		

Dane techniczne

Siła nacisku	znamionowy	80 kN
napięcie robocze	18 V	

Opis styku

obszar zacisku, maks.	400 mm ²	obszar zacisku, min.	6 mm ²
-----------------------	---------------------	----------------------	-------------------

dane narzędzia do zagniatania

Suw	37 mm	napęd	Akumulatorowy system hydrauliczny
-----	-------	-------	-----------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	36-63-06-90
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual APG 80 multiple language
Katalogi	Catalogues in PDF-format

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

... do zaciskanych końcówek kablowych rurowych (wg DIN 46235)

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES APG 80 HEX 25	Wersja
Nr zam.	1502640000	Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310573	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 HEX 95	Wersja
Nr zam.	1502690000	Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310610	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 HEX 50	Wersja
Nr zam.	1502670000	Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310559	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 HEX 16	Wersja
Nr zam.	1502630000	Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310436	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 HEX 35	Wersja
Nr zam.	1502650000	Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310696	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 HEX 6	Wersja
Nr zam.	1502600000	Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310672	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 HEX 120	Wersja
Nr zam.	1502700000	Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310931	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 HEX 10	Wersja
Nr zam.	1502620000	Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310818	
Ilość	1 Szt.	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	ES APG 80 HEX 150	Wersja
Nr zam.	1502720000	Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310900	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 HEX 300AL	Wersja
Nr zam.	1502780000	Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310955	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 HEX 70	Wersja
Nr zam.	1502680000	Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310641	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 HEX 185	Wersja
Nr zam.	1502730000	Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310726	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 HEX 240	Wersja
Nr zam.	1502740000	Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310481	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 HEX 300	Wersja
Nr zam.	1502750000	Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310962	
Ilość	1 Szt.	

... do tulejek kablowych

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
-

Dodatkowe cechy serii APG:

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES APG 80 AEH 150	Wersja
Nr zam.	1502100000	150mm ² , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4050118310085	
Ilość	1 Szt.	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	ES APG 80 AEH 120	Wersja
Nr zam.	1502090000	120mm ² , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4050118310146	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 AEH 50	Wersja
Nr zam.	1502050000	50mm ² , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4050118310252	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 AEH 70	Wersja
Nr zam.	1502070000	70mm ² , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4050118310306	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 AEH 95	Wersja
Nr zam.	1502080000	95mm ² , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4050118310214	
Ilość	1 Szt.	

... do końcówek kablowych rurowych (wg EN 13600)

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES APG 80 WM 70	Wersja
Nr zam.	1502520000	70mm ² , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310580	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 WM 150	Wersja
Nr zam.	1502550000	150mm ² , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310825	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 WM10	Wersja
Nr zam.	1502440000	10mm ² , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310542	
Ilość	1 Szt.	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	ES APG 80 WM 25	Wersja
Nr zam.	1502480000	25mm², Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310634	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 WM 95	Wersja
Nr zam.	1502530000	95mm², Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310566	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 WM 50	Wersja
Nr zam.	1502500000	50mm², Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310658	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 WM 6	Wersja
Nr zam.	1502430000	6mm², Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310801	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG80 WM 400	Wersja
Nr zam.	2578060000	400mm², Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4064675018124	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 WM 240	Wersja
Nr zam.	1502580000	240mm², Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310689	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 WM 16	Wersja
Nr zam.	1502470000	16mm², Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310498	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 WM 120	Wersja
Nr zam.	1502540000	120mm², Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310429	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 WM 185	Wersja
Nr zam.	1502570000	185mm², Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310528	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 WM 35	Wersja
Nr zam.	1502490000	35mm², Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310597	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 WM 300	Wersja
Nr zam.	1502590000	300mm², Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310511	
Ilość	1 Szt.	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

... do zaprasowywanych końcówek kablowych (wg DIN 46234)

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES APG 80 DIN 70	Wersja
Nr zam.	1502890000	70mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310719	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 DIN 95	Wersja
Nr zam.	1502900000	95mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310917	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 DIN 120	Wersja
Nr zam.	1502790000	120mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310832	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 DIN 240	Wersja
Nr zam.	1501820000	240mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118309874	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 DIN 6	Wersja
Nr zam.	1502820000	6mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310665	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 DIN 35	Wersja
Nr zam.	1502870000	35mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310474	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 DIN 50	Wersja
Nr zam.	1502880000	50mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310450	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 DIN 150	Wersja
Nr zam.	1502800000	150mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310924	
Ilość	1 Szt.	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	ES APG 80 DIN 25	Wersja
Nr zam.	1502850000	25mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310849	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 DIN 16	Wersja
Nr zam.	1502840000	16mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310979	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 DIN 185	Wersja
Nr zam.	1501800000	185mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310061	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES APG 80 DIN 10	Wersja
Nr zam.	1502830000	10mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310948	
Ilość	1 Szt.	

Akcesoria:


Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AKKU LI 18B2
Nr zam.	2858730000
GTIN (EAN)	4064675566137
Ilość	1 Szt.
Typ	LADEGERAET EPG
Nr zam.	1509370000
GTIN (EAN)	4050118318630
Ilość	1 Szt.
Typ	AKKU LI 18B5
Nr zam.	2860070000
GTIN (EAN)	4064675574750
Ilość	1 Szt.