

APG 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
-

Dodatkowe cechy serii APG:

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Wykonanie | 6mm ² , 400mm ² |
| Nr zam. | 2853270000 |
| Typ | APG 80 |
| GTIN (EAN) | 4064675477020 |
| Ilość | 1 Szt. |

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość | 75 mm | Głębokość (cale) | 2,953 inch |
| Wysokość | 330 mm | Wysokość (cale) | 12,992 inch |
| Szerokość | 390 mm | Szerokość (cale) | 15,354 inch |
| Masa netto | 8 360 g | | |

Dane techniczne

| | | |
|------------------|------------|-------|
| Siła nacisku | znamionowy | 80 kN |
| napięcie robocze | 18 V | |

Opis styku

| | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| obszar zacisku, maks. | 400 mm ² | obszar zacisku, min. | 6 mm ² |
|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|

dane narzędzia do zagniatania

| | |
|-------|-----------------------------------|
| napęd | Akumulatorowy system hydrauliczny |
|-------|-----------------------------------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1 | 36-63-06-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dokumentacja użytkownika | Manual APG 80 multiple language |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |

APG 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Akcesoria:****Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | AKKU APG/EPG 2AH |
| Nr zam. | 2858730000 |
| GTIN (EAN) | 4064675566137 |
| Ilość | 1 Szt. |
| Typ | LADEGERAET EPG |
| Nr zam. | 1509370000 |
| GTIN (EAN) | 4050118318630 |
| Ilość | 1 Szt. |
| Typ | AKKU APG/EPG 5AH |
| Nr zam. | 2860070000 |
| GTIN (EAN) | 4064675574750 |
| Ilość | 1 Szt. |

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

... do zaprasowywanych końcówek kablowych (wg DIN 46234)

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
-

Dodatkowe cechy serii APG:

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Typ | ES APG 80 DIN 120 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502790000 | 120mm ² , Zacisk z karbem |
| GTIN (EAN) | 4050118310832 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 DIN 240 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1501820000 | 240mm ² , Zacisk z karbem |
| GTIN (EAN) | 4050118309874 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 DIN 6 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502820000 | 6mm ² , Zacisk z karbem |
| GTIN (EAN) | 4050118310665 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 DIN 10 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502830000 | 10mm ² , Zacisk z karbem |
| GTIN (EAN) | 4050118310948 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 DIN 25 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502850000 | 25mm ² , Zacisk z karbem |
| GTIN (EAN) | 4050118310849 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 DIN 50 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502880000 | 50mm ² , Zacisk z karbem |
| GTIN (EAN) | 4050118310450 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 DIN 150 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502800000 | 150mm ² , Zacisk z karbem |
| GTIN (EAN) | 4050118310924 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 DIN 16 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502840000 | 16mm ² , Zacisk z karbem |
| GTIN (EAN) | 4050118310979 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

Data sporządzenia 23 maja 2024 10:16:26 CEST

Aktualizacja katalogu 18.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Typ | ES APG 80 DIN 35 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502870000 | 35mm ² , Zacisk z karbem |
| GTIN (EAN) | 4050118310474 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 DIN 70 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502890000 | 70mm ² , Zacisk z karbem |
| GTIN (EAN) | 4050118310719 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 DIN 95 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502900000 | 95mm ² , Zacisk z karbem |
| GTIN (EAN) | 4050118310917 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 DIN 185 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1501800000 | 185mm ² , Zacisk z karbem |
| GTIN (EAN) | 4050118310061 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

... do końcówek kablowych rurowych (wg EN 13600)

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | ES APG 80 WM 95 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502530000 | 95mm ² , Zagniatanie WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310566 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 WM 120 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502540000 | 120mm ² , Zagniatanie WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310429 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 WM 35 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502490000 | 35mm ² , Zagniatanie WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310597 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

APG 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria**

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | ES APG 80 WM 16 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502470000 | 16mm², Zagniatanie WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310498 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 WM 50 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502500000 | 50mm², Zagniatanie WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310658 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 WM 300 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502590000 | 300mm², Zagniatanie WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310511 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG80 WM 400 | Wykonanie |
| Nr zam. | 2578060000 | 400mm², Zagniatanie WM |
| GTIN (EAN) | 4064675018124 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 WM 25 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502480000 | 25mm², Zagniatanie WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310634 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 WM 10 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502440000 | 10mm², Zagniatanie WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310542 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 WM 70 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502520000 | 70mm², Zagniatanie WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310580 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 WM 150 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502550000 | 150mm², Zagniatanie WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310825 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 WM 6 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502430000 | 6mm², Zagniatanie WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310801 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 WM 240 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502580000 | 240mm², Zagniatanie WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310689 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 WM 185 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502570000 | 185mm², Zagniatanie WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310528 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

... do zaciskanych końcówek kablowych rurowych (wg DIN 46235)

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | ES APG 80 HEX 50 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502670000 | Zacisk sześciokątny |
| GTIN (EAN) | 4050118310559 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 HEX 10 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502620000 | Zacisk sześciokątny |
| GTIN (EAN) | 4050118310818 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 HEX 70 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502680000 | Zacisk sześciokątny |
| GTIN (EAN) | 4050118310641 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 HEX 16 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502630000 | Zacisk sześciokątny |
| GTIN (EAN) | 4050118310436 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 HEX 25 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502640000 | Zacisk sześciokątny |
| GTIN (EAN) | 4050118310573 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 HEX 35 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502650000 | Zacisk sześciokątny |
| GTIN (EAN) | 4050118310696 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 HEX 300AL | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502780000 | Zacisk sześciokątny |
| GTIN (EAN) | 4050118310955 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 HEX 6 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502600000 | Zacisk sześciokątny |
| GTIN (EAN) | 4050118310672 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | ES APG 80 HEX 300 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502750000 | Zacisk sześciokątny |
| GTIN (EAN) | 4050118310962 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 HEX 120 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502700000 | Zacisk sześciokątny |
| GTIN (EAN) | 4050118310931 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 HEX 150 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502720000 | Zacisk sześciokątny |
| GTIN (EAN) | 4050118310900 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 HEX 185 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502730000 | Zacisk sześciokątny |
| GTIN (EAN) | 4050118310726 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 HEX 240 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502740000 | Zacisk sześciokątny |
| GTIN (EAN) | 4050118310481 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 HEX 95 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502690000 | Zacisk sześciokątny |
| GTIN (EAN) | 4050118310610 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

... do tulejek kablowych

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
-

Dodatkowe cechy serii APG:

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Typ | ES APG 80 AEH 95 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502080000 | 95mm ² , Zagniatanie trapezowe |
| GTIN (EAN) | 4050118310214 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

APG 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria**

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ | ES APG 80 AEH 150 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502100000 | 150mm², Zagniatanie trapezowe |
| GTIN (EAN) | 4050118310085 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 AEH 120 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502090000 | 120mm², Zagniatanie trapezowe |
| GTIN (EAN) | 4050118310146 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 AEH 50 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502050000 | 50mm², Zagniatanie trapezowe |
| GTIN (EAN) | 4050118310252 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | ES APG 80 AEH 70 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502070000 | 70mm², Zagniatanie trapezowe |
| GTIN (EAN) | 4050118310306 | |
| Ilość | 1 Szt. | |