

**FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58, gPV, 30 A
Nr zam.	<a href="#">2873880000</a>
Typ	FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	4064675647645
Ilość	10 Szt.

**FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Wysokość	58 mm	Wysokość (cale)	2,283 inch
Szerokość	22 mm	Szerokość (cale)	0,866 inch
Masa netto	50 g		

**Temperatury**

Zakres temperatury stosowania -40°C ... 90°C

**Wkładka bezpiecznika**

Standardowy bezpiecznik topikowy	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Prąd	30 A
Znamionowe napięcie stałe	1 500 V	Wymiarowana zdolność wyłączeniowa	10 kA
materiał styki	srebrzone	Rozpraszanie mocy, maks.	9,8 W

**Klasyfikacje**

ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704
ETIM 9.0	EC002704	ECLASS 11.0	27-14-20-02
ECLASS 12.0	27-14-20-02	ECLASS 13.0	27-14-20-02

**Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

**FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

