

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM MultiMark LPC (Centrum przetwarzania etykiet)

- Szybkie i sprawne oznaczenie urządzeń i sprzętu obsługowego
- Laserowe wspomaganie wyrównywania
- Ergonomiczne obsługiwane za pomocą przełącznika nożnego
- Wysoka dokładność powtarzalności
- Sterowanie przez oprogramowanie Weidmüller M-Print PRO©

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	systemy oznaczeniowe, Transfer ciepła, 300 DPI, MultiMark, etykiety, rolki etykietek
Nr zam.	2878190000
Typ	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Ilość	1 Szt.

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	648 mm	Głębokość (cale)	25,512 inch
Wysokość	785 mm	Wysokość (cale)	30,905 inch
Szerokość	466 mm	Szerokość (cale)	18,346 inch
Masa netto	22 000 g		

systemy opisywania

Interfejs	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi	Metoda nadruku	Transfer ciepła
Objęte zakresem dostawy	Kabel USB, Wtyk Euro, Wtyczka UK, Wtyk US, Instrukcja obsługi, RIBBON MM-TB 25/360 SW taśma kolorowa, Płyta DVD z oprogramowaniem M-Print® PRO, Rdzeń taśmy kolorowej, Rolka drukarki, Aplikator wraz z jednostką laserową i stemplem, Stopa montażowa, Przełącznik nożny, Drukarka	Oprogramowanie	
Rozdzielczość druku, maks.	300 DPI	Zasilanie	M-Print® PRO 100 - 240 V AC
system operacyjny	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	szybkość druku	125 mm/s
typ znacznika	MultiMark, etykiety, rolki etykietek	zasilanie bateriami	Nie
założenia systemowe	PC with operating system Windows 7, 8 or 10		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Declaration of Conformity
Dokumentacja użytkownika	Manual THM MultiMark LPC - DE Manual THM MultiMark LPC - EN Manual THM MultiMark LPC - ES Manual THM MultiMark LPC - IT Manual THM MultiMark LPC - NL Manual THM MultiMark LPC - FR
Katalogi	Catalogues in PDF-format

THM MULTIMARK LPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Taśmy kolorowe**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Wersja
Nr zam.	2005090000	Taśma kolorowa
GTIN (EAN)	4050118390216	
Ilość	1 Szt.	

THM MULTIMARK PLUS

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Nr zam.	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Ilość	1 Szt.