


**THM SE-W 100 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dzięki neutralnym etykietom bezpieczeństwa, oznakowanie zgodne z normą ISO 7010 może być teraz wdrażane elastycznie i łatwo.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |  |
|------------|--|
|            |  |
| Wersja     | Oznacznik urządzeń, Oznaczniki urządzeń, 100 x 100 mm, żółty |
| Nr zam.    | <a href="#">2885650000</a>                                   |
| Typ        | THM SE-W 100 GE  |
| GTIN (EAN) | 4064675854258  |
| Ilość      | 250 Szt.   |

## THM SE-W 100 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Głębokość  | 0,1 mm | Głębokość (cale) | 0,004 inch |
| Wysokość   | 100 mm | Wysokość (cale)  | 3,937 inch |
| Szerokość  | 100 mm | Szerokość (cale) | 3,937 inch |
| Masa netto | 1 g    |                  |            |

## Dane ogólne

|                                    |                 |                                   |                |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| Aprobata zgodnie z UL 969          | Tak             | Barwny                            | żółty          |
| Halogenki                          | Tak             | Klasa palności wg UL 94           | V-0            |
| Klej                               | Klej akrylanowy | Nadrukowane znaki                 | neutralna      |
| Szerokość                          | 100 mm          | tworzywo                          | warstwa winylu |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 110 °C          | zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C         |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Tak |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| REACH SVHC                        | /                      |
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |  |
|-----------------|--|
| Dane projektowe | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalogi        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**THM SE-W 100 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**



**THM SE-W 100 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****THM MMP**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | MULTIMARK ROLLER 115       |
| Nr zam.    | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

**THM MULTIMARK PLUS**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1 ... |
| Nr zam.    | <a href="#">2672590000</a>  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097               |
| Ilość      | 1 Szt.                      |

**THM SE-W 100 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Taśmy kolorowe**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ        | RIBBON MM 110/360 SW       | Wersja         |
| Nr zam.    | <a href="#">2005070000</a> | Taśma kolorowa |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |                |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                |