

THM SE-M 25 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dzięki neutralnym etykietom bezpieczeństwa, oznakowanie zgodne z normą ISO 7010 może być teraz wdrażane elastycznie i łatwo.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| | |
| Wersja | Oznacznik urządzeń, Oznaczniki urządzeń, 25 x 25 mm, niebieski |
| Nr zam. | 2885660000 |
| Typ | THM SE-M 25 BL |
| GTIN (EAN) | 4064675854265 |
| Ilość | 250 Szt. |

THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|--------|------------------|------------|
| Głębokość | 0,1 mm | Głębokość (cale) | 0,004 inch |
| Wysokość | 25 mm | Wysokość (cale) | 0,984 inch |
| Szerokość | 25 mm | Szerokość (cale) | 0,984 inch |
| Masa netto | 1 g | | |

Dane ogólne

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| Aprobata zgodnie z UL 969 | Tak | Barwny | niebieski |
| Halogenki | Tak | Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Klej | Klej akrylanowy | Nadrukowane znaki | neutralna |
| Szerokość | 25 mm | tworzywo | warstwa winylu |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 110 °C | zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C |

Znaczniki urządzeń

| | |
|-----------|-----|
| Halogenki | Tak |
|-----------|-----|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|-----------------|--|
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |

THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Taśmy kolorowe




Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ | RIBBON MM 84/300 WS | Wersja |
| Nr zam. | 2005040000 | Taśma kolorowa |
| GTIN (EAN) | 4050118390025 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | MM PLUS ROLLER 110 |
| Nr zam. | 2672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Ilość | 1 Szt. |

THM SE-M 25 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****THM MMP**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | THM MMP ROLLER 115 |
| Nr zam. | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Ilość | 1 Szt. |