

**ESG-LP 9/20 MM SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	ESG, Oznaczniki urządzeń, 9 x 20 mm, srebrny
Nr zam.	<a href="#">2885860000</a>
Typ	ESG-LP 9/20 MM SI
GTIN (EAN)	4064675854463
Ilość	15 000 Szt.

## ESG-LP 9/20 MM SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	0,05 mm	Głębokość (cale)	0,002 inch
Wysokość	9 mm	Wysokość (cale)	0,354 inch
Szerokość	20 mm	Szerokość (cale)	0,787 inch
Masa netto	0,014 g		

## Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Tak	Barwny	srebrny
Klasa palności wg UL 94	V-0	Klej	Klej akrylanowy
Nadrukowane znaki	bez	Szerokość	20 mm
Wykonanie	samoprzylepny, bezhalogenowy	tworzywo	Poliamid
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC /

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Pobieranie

Dane projektowe [CAD data – STEP](#)  
Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

**ESG-LP 9/20 MM SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

