

SDQ T HANDLE T25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Przewody z zaciśniętymi końcówkami dają się zamocować w przestrzeniach przyłączeniowych techniką wtyku bezpośredniego lub za pomocą śrub. Weidmüller oferuje szeroką paletę wkrętaków.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie montażowe, Długość końcówki: 150 mm
Nr zam.	2888340000
Typ	SDQ T HANDLE T25
GTIN (EAN)	4064675875383
Ilość	1 Szt.

SDQ T HANDLE T25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Średnica	25 mm	Masa netto	54,5 g
----------	-------	------------	--------

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	150 mm
------------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818
ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ECLASS 9.0	21-04-02-27	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-02-27	ECLASS 11.0	21-04-02-27
ECLASS 12.0	21-04-02-27	ECLASS 13.0	21-04-02-27