

**HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Termokurczliwa tuleja może być zadrukowywana po 2 stronach i stosowana do znakowania i izolowania przewodów i kabli. Elastyczny, termokurczliwy materiał umożliwia mocne, idealne dopasowanie do przewodu, a tym samym oszczędza miejsce.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	TwinMark, Znaczniki kabli i przewodów, 1.6 - 3.2 mm, biały
Nr zam.	<a href="#">2904840000</a>
Typ	HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685291
Ilość	1 Szt.

## HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	0,77 mm	Głębokość (cale)	0,03 inch
Szerokość	5,6 mm	Szerokość (cale)	0,22 inch
Długość	75 000 mm	Długość (cale)	2 952,75 inch
Masa netto	550 g		

## Dane ogólne

Barwny	biały
Długość	75 000 mm
Halogenki	Nie
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Szpula z tuleją termokurczliwą = Znaczniki kabli i przewodów
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy Szpula z tuleją termokurczliwą
Nadrukowane znaki	bez
Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	5,6 mm
tworzywo	poliolefin
zakres temperatur roboczych, maks.	105 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-55 °C

## Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Zewnętrzna średnica przewodu	1,6 - 3,2 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	3,2 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1,6 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC /

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Pobieranie

Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

**HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Taśmy kolorowe**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2448880000</a>	Taśma kolorowa
GTIN (EAN)	4050118462944	
Ilość	1 Szt.	