

## PV BSS DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	<a href="#">2920120000</a>
Typ	PV BSS DL
GTIN (EAN)	4099986583016
Ilość	20 Szt.

## PV BSS DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto	11,4 g
------------	--------

## Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min.	-40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	105 °C
--	--------	---	--------

## Dane ogólne

Barwny	czarny	Stopień zanieczyszczenia	3
tworzywo	tworzywo sztuczne		

## Dane techniczne

Stopień ochrony	IP65, w stanie zamkniętym, IP2x otwarta, IP67, IP68	Stopień zanieczyszczenia	3
-----------------	---	--------------------------	---

## Gwarancja

Czasokres	2 lata
-----------	--------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	27-44-01-07
ECLASS 10.0	27-44-01-07	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Powiadomienie o zmianie produktu	<a href="#">Änderung für PV – AC Steckverbinder</a> <a href="#">Change to PV – AC connector</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>