

THM MULTIMARK TWIN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | systemy oznaczeniowe, Termotransfer, 300 DPI, węże termokurczliwe |
| Nr zam. | 2931860000 |
| Typ | THM MULTIMARK TWIN |
| GTIN (EAN) | 4099986669895 |
| Ilość | 1 Szt. |

THM MULTIMARK TWIN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

| | | | |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Głębokość | 395 mm | Głębokość (cale) | 15,551 inch |
| Wysokość | 544 mm | Wysokość (cale) | 21,417 inch |
| Szerokość | 248 mm | Szerokość (cale) | 9,764 inch |
| Masa netto | 21 000 g | | |

systemy opisywania

| | | | |
|-------------------|---|----------------------------|----------------|
| Interfejs | LAN, USB 2.0 | Metoda nadruku | Termotransfer |
| Oprogramowanie | M-Print® PRO | Rozdzielczość druku, maks. | 300 DPI |
| Typ | Drukarka THM TwinMark | Zasilanie | 100 - 240 V AC |
| system operacyjny | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | szybkość druku | 150 mm/s |
| typ znacznika | węże termokurczliwe | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000610 | ETIM 7.0 | EC000610 |
| ETIM 8.0 | EC000610 | ETIM 9.0 | EC000610 |
| ECLASS 9.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 9.1 | 24-32-11-02 |
| ECLASS 10.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 11.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 12.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 13.0 | 24-32-11-90 |

Pobieranie

| | |
|--|--|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | CE Declaration of conformity UKCA Declaration of conformity |
| Dokumentacja użytkownika | Manual THM MultiMark TWIN - DE Manual THM MultiMark TWIN - EN Manual THM MultiMark TWIN - IT Manual THM MultiMark TWIN - NL Manual THM MultiMark TWIN - FR Manual THM MultiMark TWIN - ES |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |

THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Taśmy kolorowe




Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|-----------------------------|----------------|
| Typ | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Wersja |
| Nr zam. | 2448880000 | Taśma kolorowa |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | RIBBON HSS HF EL 40/300 ... | Wersja |
| Nr zam. | 1426210000 | Taśma kolorowa |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ | MM PLUS ROLLER 110 | |
| Nr zam. | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | THM PLUS M PERFORATOR | Wersja |
| Nr zam. | 1540770000 | Zestaw do cięcia |
| GTIN (EAN) | 4050118345711 | |
| Ilość | 1 Szt. | |