

WBC-CH-6OR-BK-25-0023**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Systemy baterii do magazynowania energii odgrywają coraz większą rolę w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Zwykle składają się z kilku pojedynczych baterii, które muszą być szybkie i łatwe do zastąpienia. Złącze baterii Weidmüller (WBC) umożliwia szybkie podłączanie kilku baterii do systemu ESS przy użyciu zaledwie kilku prostych kroków – oraz równie szybkie rozłączanie w razie potrzeby. Dla większego bezpieczeństwa i łatwości obsługi bieguny są wyraźnie oznaczone: biegun dodatni w kolorze pomarańczowym i biegun ujemny w kolorze czarnym.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|----------------------------|
| Nr zam. | 2938270000 |
| Typ | WBC-CH-6OR-BK-25-0023 |
| GTIN (EAN) | 4099986699120 |
| Ilość | 1 Szt. |

WBC-CH-6OR-BK-25-0023

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|--------|----------------|-------------|
| Długość | 324 mm | Długość (cale) | 12,756 inch |
| Masa netto | 120 g | | |

Temperatury

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -40 °C | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 125 °C |
|--|--------|---|--------|

Dane ogólne

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| Barwny | czarny, pomarańczowy | Dopuszczenia | UL 4128 |
| Powierzchnia | Srebro | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 25 mm ² |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze zagniatane | Typ | złącze żeńskie |
| tworzywo | PA 66 | Średnica styku Ø pręta | 6 mm |
| średnica kabla zewnętrznego, maks. | 6 mm | | |

Dane techniczne

| | | | |
|-------------------------|--------------|---------------------|---------|
| Cykle wpinania | ≥ 100 | Długość | 324 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | Prąd znamionowy | 120 A |
| Stopień ochrony | IP67 wtykany | napięcie znamionowe | 1 500 V |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC001121 | ETIM 8.0 | EC001121 |
| ETIM 9.0 | EC001121 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-12 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-03-12 | | |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|----------|--|
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

WBC-CH-6OR-BK-25-0023

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

