

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Nr zam.	2979350000
Typ	WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST
GTIN (EAN)	4099986832794
Ilość	1 Szt.

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	135 mm	Głębokość (cale)	5,315 inch
Wysokość	38 mm	Wysokość (cale)	1,496 inch
Szerokość	816 mm	Szerokość (cale)	32,126 inch
Masa netto	300 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 - 45°C
----------------------------	------------

Dane elektryczne

Moc	32.5 W	Możliwość ściemniania	tak, bezstopniowe ściemnianie
-----	--------	-----------------------	-------------------------------

Dane materiałowe

Podstawowy materiał obudowy	twarde, anodowane aluminium
-----------------------------	-----------------------------

Dane ogólne techniczne

Barwa światła (CCT)	5700K, White	Prąd przy oświetleniu	5 825 lm
Kąt emisji	100 °	Okres eksploatacji	60.000 h
rodzaj montażu	Mocowanie śrubami	Stopień ochrony	IP40

Dane przyłącza

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9.1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--