

HDC HA 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2985540000
Typ	HDC HA 3 MP
GTIN (EAN)	4099986848559
Ilość	1 Szt.

HDC HA 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	21 mm	Głębokość (cale)	0,827 inch
Wysokość	28,5 mm	Wysokość (cale)	1,122 inch
Szerokość	28 mm	Szerokość (cale)	1,102 inch
Masa netto	12,78 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Dane ogólne

Barwny	Jasnoszary	Cykle wpinania	≥ 500
Klasa palności wg UL 94	V-0	Liczba biegunów	3
Materiał izolacyjny	PC	Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	48 V
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	10 A	Rodzaj przyłącza	PUSH IN
Stopień zanieczyszczenia	3	Typ	Złącze męskie
Typosereg	ModuPlug	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	4 kV
bez halogenu	false	tworzywo	Poliwęglan
Stopień ochrony	IP20		

wymiary

Szerokość	28 mm
-----------	-------

Dane przyłączeniowe PE

Rodzaj przyłącza PE	złącze typu push-in
---------------------	---------------------

wersja

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	10 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0,14 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm ²	Rodzaj przyłącza	PUSH IN
tworzywo	Poliwęglan		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--