

**KT 40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Narzędzia tnące z grzechotką. Przeznaczona do cięcia przewodów miedzianych i aluminium bez zagniatania. Niewielki nacisk ręczny ze względu na optymalne przełożenie dźwigni i techniczne zaawansowany napęd mimośrodowy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	narzędzia do cięcia
Nr zam.	<a href="#">2993490000</a>
Typ	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
Ilość	1 Szt.

**KT 40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	37 mm	Głębokość (cale)	1,457 inch
Wysokość	85 mm	Wysokość (cale)	3,346 inch
Szerokość	305 mm	Szerokość (cale)	12,008 inch
Masa netto	950 g		

**Narzędzia do cięcia**

Aluminiowy przewód sektorowy	4 x 50 SE	Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. Ø	40 mm
Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. (kcmil)	500 kcmil	Kabel aluminiowy wielodrutowy, maks. (mm <sup>2</sup> )	300 mm <sup>2</sup>
Kabel miedziany - drobny drut, max. (kcmil)	500 kcmil	Kabel miedziany - wielodrutowy, max.	300 mm <sup>2</sup>
Kabel miedziany, max. Ø	40 mm	Przewód sektorowy miedziany	3 x 50 SM
kabel miedziany - cienkodrutowy, maks.	300 mm <sup>2</sup>		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-90-11
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--