

FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
Nr zam.	4000003732
Typ	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	8430243427142
Ilość	10 Szt.

FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Wysokość	58 mm	Wysokość (cale)	2,283 inch
Szerokość	22 mm	Szerokość (cale)	0,866 inch
Masa netto	50 g		

Wkładka bezpiecznika

Standardowy bezpiecznik topikowy	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Prąd	40 A
Znamionowe napięcie stałe	1 500 V	Rozpraszanie mocy, maks.	11,2 W

Klasyfikacje

ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704
ETIM 9.0	EC002704	ECLASS 11.0	27-14-20-02
ECLASS 12.0	27-14-20-02	ECLASS 13.0	27-14-20-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV
Katalogi	Catalogues in PDF-format

FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

