

**FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Uchwyt bezpiecznika fotowoltaicznego do aplikacji PV**

- Do zastosowań w rozdzielnicach fotowoltaicznych DC do 1500 V
- Montaż na szynie DIN
- Do stosowania z cylindrycznymi łącznikami bezpiecznika od 30 A do 80 A – 22 x 58 mm gPV

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Fotowoltaika, Uchwyt bezpiecznika, 1500 V, 22x58, bez LED
Nr zam.	<a href="#">4000003740</a>
Typ	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
Ilość	6 Szt.

## FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	76,8 mm	Głębokość (cale)	3,024 inch
Wysokość	126 mm	Wysokość (cale)	4,961 inch
Szerokość	35,6 mm	Szerokość (cale)	1,402 inch
Masa netto	100 g		

## Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	90 °C
--	--------	---	-------

## Dane techniczne uchwytu bezpiecznika

rodzaj montażu	TS 35	wkładka bezpiecznikowa	22 x 58 mm
Barwny	biały	wskaźnik	bez LED
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki)	obrotowy	max. prąd	80 A
Liczba potencjałów	1	Rozpraszanie mocy, maks.	12,5 W
Szyna	TS 35	Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Kategoria przepięciowa	III		

## przyłącze uchwytu bezpiecznika

liczba przyłączy	2	Długość odizolowania	14 mm
Moment obrotowy dociągający, maks.	2,8 Nm	Moment obrotowy dociągający, min.	2 Nm
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 2
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 17	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	1 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	35 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.	1 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.	35 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	1 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	35 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.	1 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.	35 mm <sup>2</sup>	Materiał przewodowy	miedź

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

**FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Akcesoria****22x58 gPV****Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	FUSE WSFL 22X58 50A 1K5 ...	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">4000003733</a>	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN)	8430243427159	gPV, 50 A
Ilość	10 Szt.	
Typ	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5 ...	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">4000003734</a>	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN)	8430243427166	gPV, 65 A
Ilość	10 Szt.	
Typ	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5 ...	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">4000003732</a>	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN)	8430243427142	gPV, 40 A
Ilość	10 Szt.	
Typ	FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 ...	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2873890000</a>	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN)	4064675647652	gPV, 70 A
Ilość	10 Szt.	
Typ	FUSE WSFL 22X58 35A 1K5 ...	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2865970000</a>	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN)	4064675602415	gPV, 35 A
Ilość	10 Szt.	
Typ	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5 ...	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2870900000</a>	Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN)	4064675636458	gPV, 75 A
Ilość	10 Szt.	