

**TS15X5 ST MPC1217 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Akcesoria

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 4.13 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
Nr zam.	<a href="#">8000037598</a>
Typ	TS15X5 ST MPC1217 VER
GTIN (EAN)	4050118653106
Ilość	20 Szt.

## TS15X5 ST MPC1217 VER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	5,5 mm	Głębokość (cale)	0,217 inch
Wysokość	0,59 mm	Wysokość (cale)	0,023 inch
Szerokość	4,13 mm	Szerokość (cale)	0,163 inch
Masa netto	18,278 g		

## Informacje ogólne

Grubość materiału	1 mm	Normy	DIN EN 60715
Powierzchnia	ocynkowany, chromowany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
mocowanie do wbudowania	przykręcany	tworzywo	Stal

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC /

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>