

TS15X5 ST MPC0712 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Akcesoria

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 55 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
Nr zam.	8000037599
Typ	TS15X5 ST MPC0712 VER
GTIN (EAN)	4050118653113
Ilość	20 Szt.

TS15X5 ST MPC0712 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Głębokość	5,5 mm	Głębokość (cale)	0,217 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0,591 inch
Szerokość	55 mm	Szerokość (cale)	2,165 inch
Masa netto	11 g		

Informacje ogólne

Grubość materiału	1 mm	Normy	DIN EN 60715
Powierzchnia	ocynkowany, chromowany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
mocowanie do wbudowania	przykręcany	tworzywo	Stal

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC /

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format