

TS35 MPC 1717 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Akcesoria

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyna nośna, TS 35 x 7.5, TS 35, Szerokość: 106 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
Nr zam.	8000037605
Typ	TS35 MPC 1717 VER
GTIN (EAN)	4050118653175
Ilość	20 Szt.

TS35 MPC 1717 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Głębokość	7,5 mm	Głębokość (cale)	0,295 inch
Wysokość	35 mm	Wysokość (cale)	1,378 inch
Szerokość	106 mm	Szerokość (cale)	4,173 inch
Masa netto	21,733 g		

Informacje ogólne

Normy	DIN EN 60715	Powierzchnia	ocynkowany, chromowany
Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	mocowanie do wbudowania	przykręcany
tworzywo	Stal		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC /

PobieranieKatalogi [Catalogues in PDF-format](#)