

**TS35 MPC 1725 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Akcesoria

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Szyna nośna, TS 35 x 7.5, TS 35, Szerokość: 98 mm, bez otworu podłużnego, z otworem podłużnym, Stal, ocynkowany, chromowany
Nr zam.	<a href="#">8000037607</a>
Typ	TS35 MPC 1725 VER
GTIN (EAN)	4050118653199
Ilość	20 Szt.

**TS35 MPC 1725 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Głębokość	7,5 mm	Głębokość (cale)	0,295 inch
Wysokość	35 mm	Wysokość (cale)	1,378 inch
Szerokość	98 mm	Szerokość (cale)	3,858 inch
Masa netto	22 g		

**Informacje ogólne**

Normy	DIN EN 60715	Powierzchnia	ocynkowany, chromowany
Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	mocowanie do wbudowania	przykręcany
tworzywo	Stal		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC /

**Pobieranie**Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)