

TS35X7.5 ST 282 K79 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Podobny do przedstawionego na ilustracji
seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyna nośna, Szerokość: 282 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Nr zam.	8000135669
Typ	TS35X7.5 ST 282 K79 VER
GTIN (EAN)	4099987090056
Ilość	1 Szt.

TS35X7.5 ST 282 K79 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Głębokość	7,5 mm	Głębokość (cale)	0,295 inch
Wysokość	35 mm	Wysokość (cale)	1,378 inch
Szerokość	282 mm	Szerokość (cale)	11,102 inch
Masa netto	101,15 g		

Informacje ogólne

Normy	DIN EN 60715	Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	tworzywo	Stal

Informacje ogólne Akcesoria

Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie i pasywowane	tworzywo	Stal
--------------	--------------------------------------	----------	------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format