

**IE-XM-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

łączniki wtykowe SnapIn według IEC 61076-3-106 Var.6  
z tworzywa sztucznego plus wkład RJ45

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |  |
|------------|--|
| Wykonanie  | Kołnierz montażowy, kołnierz złącza, proste,<br>Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 |
| Nr zam.    | <a href="#">8808450000</a>   |
| Typ        | IE-XM-RJ45/RJ45-IP67   |
| GTIN (EAN) | 4032248506033  |
| Ilość      | 1 Szt.   |

## IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Masa netto 42 g

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

## Dane ogólne

|                 |   |                             |  |
|-----------------|---|-----------------------------|--|
| złącze 1        | RJ45                                    | Przyłącze 2                 | RJ45   |
| Opis artykułu   |   | Budowa                      | kołnierz montażowy z ramą montażową i modulem RJ45 gniazdo-gniazdo wieko mocowane na stałe |
|                 | kołnierz złącza, proste                 |                             |  |
| Barwny          | Jasnoszary                              | Podstawowy materiał obudowy | PA 66, UL 94: V-0  |
| Kategoria       | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)  | Powierzchnia styku          | Złoto na niklu   |
| rodzaj montażu  | szafa sterownicza, skrzynka rozdzielcza | Ekranowanie                 | 360 deg; styk ekranowany   |
| Stopień ochrony | IP67                                    | Cykle wpinania              | 750  |

## Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-106 wariant 6, IEC 60603-7-5 Nr certyfikatu (DNV) TAE00003EW

## Właściwości elektryczne

Wytrzymałość napięciowa styk / ekran  $\geq 1500$  V AC/DC Wytrzymałość napięciowa styk / styk  $\geq 1000$  V AC/DC

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001121    | ETIM 7.0    | EC001121    |
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-90 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC /

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[GOST Approval](#)

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Dane projektowe

[Zuken E3.S](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

Broszury

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)


## IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy



## IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Złącze RJ45 / moduł



łączniki wtykowe IE w IP20 do przewodów miedzianych i światłowodowych

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | IE-XRJ45/IDC               | Wykonanie   |
| Nr zam.    | <a href="#">8808330000</a> | Wkładka kołnierkowa, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20 |
| GTIN (EAN) | 4032248505913              |   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |   |