

IE-P70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe zaciskane RJ45 według IEC
60603-7-51 do żył o średnicy do 1,05 mm

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wykonanie | Wtyk RJ45, z zabezpieczeniem przeciwzgięciowym; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), IP20 |
| Nr zam. | 8813120000 |
| Typ | IE-P70 |
| GTIN (EAN) | 4032248512874 |
| Ilość | 10 Szt. |

IE-P70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 5,2 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Dane ogólne

| złącze 1 | | Przyłącze 2 | Końcówka zaprasowywana |
|--|---|--|-----------------------------|
| | RJ45 | | |
| Opis artykułu | z zabezpieczeniem przeciwzgieciowym; 6,2 - 7,1 mm | Średnica izolacji, min. | 0,85 mm |
| Średnica izolacji, maks. | 1,05 mm | Siła wypinania kabla, min. | 89 N |
| Kategoria | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | Ochronnik przeciwzgieciowy | skropiony |
| Materiał styków | Fosforo-brąz | Powierzchnia styku | pozlaczany |
| Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego | 0.36...0.51 mm | Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG) | AWG 27...AWG 24 |
| Średnica przyłącza przewodu, elastycznego | 0.46...0.61 mm | Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG) | AWG 27...AWG 24 |
| Klasyfikacja MICE M | M ₁ | Klasyfikacja MICE I | I ₁ |
| Klasyfikacja MICE C | C ₁ | Klasyfikacja MICE E | E ₃ |
| Średnica płaszczka, min. | 6,2 mm | Średnica płaszczka, maks. | 7,1 mm |
| Materiał tulejki przeciwzgieciowej | PVC, UL 94-V0 | Materiał ekranu | mosiądz 0,5 mm, nikiel 2 µm |
| Ekranowanie | 360°deg; obudowa dookoła | Stopień ochrony | IP20 |
| Siła wpinania | 20 N | Cykle wpinania | 750 |
| Materiał elementu izolacyjnego | Poliwęglan (PC), UL 94 V-0 | | |

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-51

Właściwości elektryczne

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Obciążalność przy temp. 50°C | 1 A | PoE / PoE+ | zgodne z IEEE 802.3af |
| Rezystancja stykowa | ≤ 20 mΩ | Wytrzymałość izolacji | 500 MΩ |
| Wytrzymałość napięciowa styk / ekran | ≥ 1500 V AC/DC | Wytrzymałość napięciowa styk / styk | ≥ 1000 V AC/DC |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 9.1 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 |

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

IE-P70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

| | |
|--------------------------|---|
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Dane projektowe | Zuken E3.S |
| Dokumentacja użytkownika | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
| Broszury | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

IE-P70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



IE-P70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Narzędzia prasujące do modułowych złączy wtykowych

**Praski do modułowych łączników wtykowych systemu WE i DEC**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Trzy funkcje w jednym narzędziu

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TT 8 RS MP 8 | Wykonanie |
| Nr zam. | 9202800000 | narzędzia do zaprasowywania, Narzędzie do zaciskania terminali |
| GTIN (EAN) | 4032248512072 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

Zaślepki przeciwkurzowe



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | IE-PP-RJ45 |
| Nr zam. | 2552580000 |
| GTIN (EAN) | 4050118562583 |
| Ilość | 10 Szt. |