

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe SnapIn według IEC 61076-3-106 Var.6
z tworzywa sztucznego plus wkład RJ45

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kołnierz montażowy, Kołnierz łączący, 90° w górę, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Nr zam.	8829440000
Typ	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532469
Ilość	1 Szt.

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto 55 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	RJ45 90°deg;
Opis artykułu		Budowa	kołnierz montażowy z ramą montażową i modulem RJ45 gniazdo-gniazdo 90°, do góry wieko mocowane na stałe
	Kołnierz łączący, 90° w górę		
Barwny	Jasnoszary	Podstawowy materiał obudowy	PA 66, UL 94: V-0
Kategoria	Cat.6 (ISO/IEC 11801)	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
rodzaj montażu	szafa sterownicza, skrzynka rozdzielcza	Ekranowanie	360 deg; styk ekranowany
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	750

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 6, IEC 60603-7-5	Nr certyfikatu (DNV)	TAE00003EW
--------------------------------	------------------------------------------	----------------------	------------

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość napięciowa styk / ekran ≥ 1500 V AC/DC Wytrzymałość napięciowa styk / styk ≥ 1000 V AC/DC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC /

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[GOST Approval](#)

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

Broszury

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Złącze RJ45 / moduł



łączniki wtykowe IE w IP20 do przewodów miedzianych i światłowodowych

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-XRJ45/IDC	Wykonanie
Nr zam.	8808330000	Wkładka kołnierzkowa, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
Ilość	1 Szt.	