

**IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

łączniki wtykowe SnapIn według IEC 61076-3-106 Var.6  
z tworzywa sztucznego plus wkład RJ45

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Kołnierz montażowy, Kołnierz łączący, 90° w dół, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Nr zam.	<a href="#">8829450000</a>
Typ	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532476
Ilość	1 Szt.

## IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Masa netto 54 g

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

## Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	RJ45 90°deg;
Opis artykułu		Budowa	kołnierz montażowy z ramą montażową i modulem RJ45 gniazdo-gniazdo 90°, na dół wieko mocowane na stałe
	Kołnierz łączący, 90° w dół		
Barwny	Jasnoszary	Podstawowy materiał obudowy	PA 66, UL 94: V-0
Kategoria	Cat.6 (ISO/IEC 11801)	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
rodzaj montażu	szafa sterownicza, skrzynka rozdzielcza	Ekranowanie	360 deg; styk ekranowany
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	750

## Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 6, IEC 60603-7-5	Nr certyfikatu (DNV)	TAE00003EW
--------------------------------	--	----------------------	------------

## Właściwości elektryczne

Wytrzymałość napięciowa styk / ekran  $\geq 1500$  V AC/DC Wytrzymałość napięciowa styk / styk  $\geq 1000$  V AC/DC

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC /

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[GOST Approval](#)

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

Broszury

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

## IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy



## IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Złącze RJ45 / moduł



łączniki wtykowe IE w IP20 do przewodów miedzianych i światłowodowych

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-XRJ45/IDC	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">8808330000</a>	Wkładka kołnierkowa, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
Ilość	1 Szt.	