

**SCM-I QV P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

Połączenia krzyżowe dla gniazd w RIDERSERIES RCM

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	RIDERSERIES RCM, łącznik poprzeczny
Nr zam.	<a href="#">8870850000</a>
Typ	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
Ilość	10 Szt.

## SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Szerokość	28 mm	Szerokość (cale)	1,102 inch
Masa netto	1,2 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-45 °C...70 °C
Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji		

## Dane mostka poprzecznego

Prąd znamionowy	12 A	izolacja	Tak
Zabezpieczone przed dotknięciem	Tak	Barwny	biały
Liczba mostkowanych zacisków	2	Raster w mm (P)	25,5 mm
rodzaj montażu	wtykany		

## Dane ogólne

Barwny	biały
--------	-------

## Dane przyłączeniowe

Raster w mm (P)	25,5 mm
-----------------	---------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	

## SCM-I QV P


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Przykład zastosowania

#### How to install cross connection



### Przykład zastosowania

