

WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Nr zam.	8943120000
Typ	WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W
GTIN (EAN)	4032248752713
Ilość	1 Szt.

WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Wysokość	100 mm	Wysokość (cale)	3,937 inch
Szerokość	55,5 mm	Szerokość (cale)	2,185 inch
Długość	125 mm	Długość (cale)	4,921 inch
Masa netto	425 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...70 °C	Temperatura otoczenia	+70 °C
Temperatura eksploatacyjna	-25...70		

dane przyłącza

Rodzaj przyłącza	złącze sprężynowe	rodzaj komponentu	rezystancja
------------------	-------------------	-------------------	-------------

współrzędne izolacji (EN50178)

stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

przyłącze pole

długość zdejmowanej izolacji	7 mm	obszar zacisku, maks.	1 mm ²
obszar zacisku, min.	0,08 mm ²	rodzaj połączenia	złącze sprężynowe

Wejście

rezystancja	8 x 3,6 kΩ 1 W
-------------	----------------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	złącze sprężynowe
------------------	-------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002024	ETIM 7.0	EC002024
ETIM 8.0	EC002024	ECLASS 10.0	27-26-01-90
ECLASS 11.0	27-26-01-90		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--